

**Nożyce do linek stalowych , długość całkowita: 190 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	731500 190
GTIN	4045197293404
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Mocna, stalowa konstrukcja, kuta matrycowo. Przykręcany przegub i sprężyna rozwierająca. Twardość ostrzy 64 HRC. Uchwyty z lekką powłoką z PCW.

Zastosowanie:

Do cięcia linek metalowych, kabli wielożyłowych itp.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju.
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o \varnothing : 8 mm
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm²) o \varnothing : 5 mm
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm²) o \varnothing : 4 mm

Opis techniczny

do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o \varnothing	8 mm
długość całkowita	190 mm
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm ²) o \varnothing	5 mm
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm ²) o \varnothing	4 mm

Akcesoria

Sprężyny zamienne

731501