

**Węglikowe wiertło udarowe SDS-max, Ø×długość całkowita: 18X540 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789200 18X540
GTIN	4002395374199
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek z węgla spiekanego zapewnia dłuższy okres trwałości.

Końcówka centrująca umożliwia punktowe, dokładne nawiercanie i centryczne prowadzenie w wywierconym otworze. Głębokie rowki na zwierzchności przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.

Główka wiertła o przekroju kwadratowym od Ø 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

wskazówka:

Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej Ø).

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Max

długość linii śrubowej: 400 mm

Opis techniczny

Ø	18 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita	540 mm
długość linii śrubowej	400 mm
Materiał ostrza :	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt

SDS Max