

BAUDAT**Nożyce dźwigniowe do cięcia linek stalowych i kabli, długość całkowita: 350 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	731720 350
GTIN	2050001009333
Klasa artykułu	76C

Opis**Wykonanie:**

Ostrza o sierpowatym kształcie zapewniają dokładne cięcie. Noże pokryte powłoką zabezpieczającą przed przyklejaniem PTFE, ze specjalnie hartowanymi ostrzami.

Zalety:

Bardzo duża stabilność przy małej masie.

Zastosowanie:

Do cięcia linek metalowych, prętów stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszanej cieplnie. Ramiona ze stali szlachetnej z uchwytami z tworzywa sztucznego.

do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o \varnothing : 8 mm

do linek stalowych do 1800 N/mm² do \varnothing : 6 mm

do kabli do: 20 mm²

Opis techniczny

do kabli do	20 mm ²
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o \varnothing	8 mm
do linek stalowych do 1800 N/mm ² do \varnothing	6 mm

długość całkowita

350 mm