

**BAUDAT****Nożyce dźwigniowe do cięcia linek stalowych i kabli, długość całkowita: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	731720 500
GTIN	2050001009340
Klasa artykułu	76C

**Opis****Wykonanie:**

Ostrza o sierpowatym kształcie zapewniają dokładne cięcie. Noże pokryte powłoką zabezpieczającą przed przyklejaniem PTFE, ze specjalnie hartowanymi ostrzami.

**Zalety:**

Bardzo duża stabilność przy małej masie.

**Zastosowanie:**

Do cięcia linek metalowych, prętów stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych.

**Materiał:**

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszanej cieplnie. Ramiona z hartowanej rurki stalowej, z powłoką odporną na uderzenia i uchwytami z tworzywa sztucznego.

do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o  $\varnothing$ : 11 mm

do linek stalowych do 1800 N/mm<sup>2</sup> do  $\varnothing$ : 10 mm

do kabli do: 60 mm<sup>2</sup>

**Opis techniczny**

do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o $\varnothing$	11 mm
długość całkowita	500 mm
do linek stalowych do 1800 N/mm <sup>2</sup> do $\varnothing$	10 mm
do kabli do	60 mm <sup>2</sup>

