



Nożyce do kabli z przełożeniem izolowane wg VDE, do kabli o \varnothing : 52 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731150 52
GTIN	4003773026891
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.

izolacja do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Zastosowanie:

Do równego i czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek). Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium i ciągnionej na zimno (nieżarzonej) miedzi.

Materiał:

Nóż ze stali specjalnej, uchwyt z blachy stalowej z nasadkami.

wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.

do cięcia wiązek przewodów do: 380 mm²

Opis techniczny

do kabli o \varnothing	52 mm
długość całkowita	280 mm
do cięcia wiązek przewodów do	380 mm ²
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
obsługa	mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki
materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.

Akcesoria

Ostrza przechylne ze śrubą i nakrętką Typ 52	731130 52
--	-----------