



## Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z nasadkami i sprężyną rozwierającą, długość całkowita: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	731745 200
GTIN	4003773066859
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

szczypce czernione, uchwyty z nasadkami wielokomponentowymi. **Sprężyna rozwierająca** i zintegrowana blokada.

#### Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

### Opis techniczny

do miękkiego drutu stalowego do Ø	6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do Ø	5,2 mm
do drutu fortepianowego do Ø	3,6 mm
długość całkowita	200 mm
oznaczenie producenta	CoBolt®
ostrze	hartowane
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa

powierzchnia	czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące