

LINDSTRÖM

Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, SFW, długość całkowita: 110 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726260 110
GTIN	7314150050987
Klasa artykułu	73M

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.
materiał: Wysokiej jakości stop stali
szerokość główki: 10 mm
długość robocza: 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 0,1 - 1,25 mm

Opis techniczny

długość całkowita	110 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	0,1 - 1,25 mm
szerokość główki	10 mm
długość robocza	10 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza

materiał	Wysokiej jakości stop stali
kształt główki	owalne
Uchwyt	Nakładki grubościennne z tworzywa sztucznego
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC)
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak