

# VBW

## Nożyce dźwigniowe do sworzni, z odgiętymi nożami, długość całkowita: 610mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	733000 610
GTIN	4005887367303
Klasa artykułu	73L

### Opis

#### Wykonanie:

Główka nożowa z **odgiętymi** nożami i przełożeniem. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kute matrycowo, ogranicznik z bardzo dużym odcinkiem amortyzacji, lakierowane ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworzywa.

#### Zastosowanie:

**Do obcinania** prętów zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1600 N/mm<sup>2</sup> i twardości 48 HRC.

#### Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

### Opis techniczny

do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	7 mm
długość całkowita	610 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	8 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	9 mm
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

### Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 610 mm

---

733110 610