

LINDSTRÖM

**Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta, SFW, długość całkowita: 110mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726340 110
GTIN	7314150051045
Klasa artykułu	73M

**Opis****Wykonanie:**

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.

**Opis techniczny**

długość całkowita	110 mm
szerokość główki	10 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,1 - 1,25 mm
długość robocza	10 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał	Wysokiej jakości stop stali
kształt główki	ostre

Uchwyt	nasadki z tworzywa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące