



## Wybijak zawleczek dla mechaników, Ø końcówki D: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	747500 3
GTIN	7610733200481
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, **specjalnie ulepszona końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o  $\varnothing$  0,05–0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

#### Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 110 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 25 mm

Ø chwytu S: 7 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L<SUB>1</SUB>	110 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	25 mm
Ø chwytu S	7 mm
Ø końcówki D	3 mm
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie hartowane końce
materiał	specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany

