

**Wybijak zawleczek dla mechaników, Ø końcówki D: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747500 2
GTIN	7610733200474
Klasa artykułu	73B

Opis**Wykonanie:**

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, **specjalnie ulepszona końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o \varnothing 0,05–0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość całkowita L₁: 105 mm

długość trzpienia L₂: 20 mm

Ø chwytu S: 6 mm

Opis techniczny

Ø chwytu S	6 mm
długość całkowita L₁	105 mm
długość trzpienia L₂	20 mm
Ø końcówki D	2 mm
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie hartowane końce
materiał	specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany

