

ROTHENBERGER

**Pompa kontrolna „RP 50-S“****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814890
GTIN	4004625602003
Klasa artykułu	86A

**Opis****Wykonanie:**

Wytrzymały zbiornik z blachy stalowej, o pojemności 12 l, z odporną na korozję powłoką. Manometr o dokładnej podziałce, z międzynarodowymi jednostkami (bar, psi, MPa), ze wskazówką holowaną do wskazywania nastawionego ciśnienia albo spadku ciśnienia. Łatwe przeniesienie siły na tłok naciskowy za pomocą ergonomicznej dźwigni pompy. Łatwa do konserwacji dzięki smarowniczkom. Pomiar przy użyciu wężyka z opłotem stalowym i z przyłączem R ½”.

**Zastosowanie:**

Do przeprowadzania prób ciśnieniowych rurociągów z użyciem oleju albo wody, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi dla rurociągów i zbiorników (do 60 barów).

zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 20 psi: 0 - 860 psi

zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 1 bar: 0 - 60 bar

zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 0,1 MPa: 0 - 6 MPa

długość zbiornika: 720 mm

Szerokość zbiornika: 170 mm

Wysokość zbiornika: 260 mm

**Opis techniczny**

długość zbiornika	720 mm
-------------------	--------

zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 1 bar	0 - 60 bar
Wysokość zbiornika	260 mm
zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 0,1 MPa	0 - 6 MPa
objętość zasysana w jednym skoku	45 ml
zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 20 psi	0 - 860 psi
Szerokość zbiornika	170 mm
oznaczenie producenta	RP 50-S