


Garant**Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk, Ø e8 DC: 6,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1294 6,5
GTIN	4045197907714
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do **DIN 6527**. Ulepszona powłoka umożliwia uniwersalne zastosowanie w stali i żeliwie.

Jak nr 202294.

Opis techniczny

Liczba zębów Z	3
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
kształt chwytu	HB
Ø szyjki D ₁	6,3 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	63 mm
wysięg L ₁ z szyjką	27 mm
Ø ostrzy D _c	6,5 mm
długość ostrzy L _c	16 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,04 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
zawartość	5
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	M

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

Frezy trzpieniowe VHM Ø e8 DC 6,5 mm

202294 6,5