

Garant**Uniwersalne, małe obcinaki krążkowe do rur****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	818100
GTIN	4045197595638
Klasa artykułu	81C

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie solidna konstrukcja dla wysokich obciążeń. Dokładne i niezawodne cięcie za pomocą 4 szeregowo ustawionych rolek prowadzących.

Korpus z ciśnieniowego odlewu magnezowego. Zamienny krążek tnący do nr 818110.

Zalety:

Wysoka trwałość dzięki **krążkowi tnącemu pokrytemu powłoką TiN**.

Mniejszy nakład siły i krótszy czas pracy dzięki:

- **ergonomicznemu uchwytowi**
- **lekkiej konstrukcji**
- **łożyskowanym igiełkowo rolkom prowadzącym i krążkowi tnącemu**
- **wyjmowanemu okrawaczowi z powłoką z TiN na grocie S20.**

Zastosowanie:

Zastosowanie do cięcia rur ze stali VA, aluminium, mosiądzu i miedzi.

Opis techniczny

otwór w krążku tnącym	4,85 mm
Ø krążków tnących	19 mm
szerokość krążka tnącego	6,2 mm
do rur o Ø zewn.	3 - 35 mm
masa	335 g

długość	165 mm
szerokość	65 mm
wysokość	40 mm
liczba rolek prowadzących	4
liczba krążków tnących	1
nadaje się do rur z	Miedź
nadaje się do rur z	Aluminium
nadaje się do rur z	mosiężne
nadaje się do rur z	VA
z funkcją grzechotki	nie
Rodzaj produktu	Obcinaki do rur

Akcesoria

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 35 mm	814920 35
Sworzeń kółeczka	819630
Zamienny krążek tnący	818110
Zestaw rolek prowadzących z łożyskami igiełkowymi 16-elem.	818025