



Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, oznaczenie producenta: M18VC2-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Przenośny, akumulatorowy odkurzacz 18 V do pracy na mokro i na sucho, o dużej mocy.

- **naładowany akumulator (9,0 Ah) pozwala na pracę do 30 min**
- **z funkcją wydmuchu**
- **filtr HEPA zatrzymuje 99,97% wszystkich cząstek pyłu**
- **pojemność zbiornika na materiał stały / płynny: 9,8 / 7,5 l**
- **podciśnienie 80 mbar, wydajność przepływu 1300 l/min.**

w dostawie::

Wraz z filtrem, węzłem ssącym, dyszą do dużych zanieczyszczeń i dyszą do fug. Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. nr 073816, 073827 i nr 073840.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Napięcie akumulatorów: 18 V

długość węzła ssącego: 2 m

masa: 5,3 kg

Opis techniczny

oznaczenie producenta	M18VC2-0
masa	5,3 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
długość węża ssącego	2 m
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V