

**Kompaktowa wiertarka rdzeniowa, ID producenta: 72721561****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Ekstremalnie mała i lekka 1-biegowa, kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa z przekładnią kątową. Charakteryzuje się najmniejszymi możliwymi wymiarami do zastosowania w ciasnych przestrzeniach w warsztacie i na placu budowy.

- **nieruchomy silnik wiertarki umożliwiający prace w wąskich przestrzeniach,**
- **niezajmująca dużo miejsca, obustronna obsługa grzechotką,**
- **łatwe mocowanie maszyny dzięki masie 7,5 kg,**
- **chłodzenie wewnętrzne pompą ręczną.**
- **komfortowy wskaźnik siły magnesu,**
- **czujnik przechyłu,**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej,**
- **pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.**

w dostawie::

Wraz z 1 × grzechotką 3/8", 1 × przedłużką klucza nasadowego 3/8", pompą chłodziwa, pasem do mocowania, hakiem mocującym, ochroną przed poruszeniem, dodatkowych uchwytem, 2 × kluczem trzpieniowym 6-kątnym 5 i 8 mm, 2 × kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem w kształcie litery T 5 i 8 mm, walizką.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: KBC 35

pobór mocy: 1100 W

maksymalna prędkość obrotowa: 130 - 520 min⁻¹

wymiary uchwytu narzędziowego: 3/4" Weldon

maksymalna Ø gwintowania w stali: M12

maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 16 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	KBC 35
pobór mocy	1100 W
maksymalna prędkość obrotowa	130 - 520 min ⁻¹
maksymalna Ø gwintowania w stali	M12
masa	7,5 kg
wysokość	169 mm
maksymalna Ø pogłębiania	32 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
długość stopy magnetycznej	175 mm
skok roboczy	46 mm
wymiary uchwytu narzędziowego	3/4" Weldon
szerokość stopy magnetycznej	80 mm
głębokość otworu	Świder rdzeniowy w stali maks. 35 mm
Opakowanie	Walizka transportowa