

**electronic locking system G-ELS, Typ: ELS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	960015 ELS
GTIN	4045197911643
Klasa artykułu	91Y

Opis**Wykonanie:**

Tryb TAG: za pomocą karty administratora TAG wzbudzić zamek w tym trybie i użyć tagów GARANT do otwarcia lub zamknięcia zamka.

Możliwość późniejszego zastosowania w sprzęcie warsztatowym GARANT, wyprodukowanym po roku 2006.

Tryb PIN: za pomocą karty administratora PIN wzbudzić zamek w tym trybie i użyć kodu PIN do otwarcia lub zamknięcia zamka. W kodzie PIN można użyć cyfr 1-4 (np. 2 3 1 4).

Można wprowadzić PIN 4-miejscowy (256 różnych możliwości) albo 6-miejscowy (4096 różnych możliwości).

Zamek jest wyposażony w pojemnościowe pole dotykowe. Pole dotykowe jest podczas obsługi podświetlone od tyłu dla zapewnienia lepszej widoczności.

Inteligentny, pewny i szybki dostęp do państwa narzędzi G-ELS. Ergonomiczny i przyjemny w dotyku dzięki 2-składnikowym wkładkom uchwytów. Krystalicznie przezroczysty, jasny wyświetlacz OLED z dużym kontrastem. Bateria pozwala na wykonanie 20.000 cykli zamykania.

wskazówka:

Wielkość zamka G-ELS zależy od typu szafki, ze względu na mechanizm zamykania (np. 960015, wielk. GP11 jest przeznaczony dla szafy z drzwiami skrzydłowymi). Państwa doradca z dziedziny wyposażenia warsztatów określi potrzebny wariant. Przy pierwszym zamówieniu trzeba również zamówić kartę administratora.

Praca na zasilaniu z baterii tylko z użyciem baterii Hoffmann Group. Baterie i części zamienne są dostępne przez Hoffmann Group.

Wymiana zamków już aktywowanych i tym samym spersonalizowanych w karcie administratora jest niemożliwa.

wysokość: 37 mm

długość: 123 mm

głębokość: 33 mm

Żywotność baterii: 20.000 cykli zamykania

Rodzaj wyświetlacza: OLED

Opis techniczny

długość	123 mm
wysokość	37 mm
głębokość	33 mm
Rodzaj wyświetlacza	OLED

Akcesoria

Karta administratora do G-ELS Typ PIN	960013 PIN
Karta administratora do G-ELS Typ TAG	960013 TAG
Pokrywa Typ BATCOV	960019 BATCOV
Pokrywa Typ PINCOV	960019 PINCOV
Bateria litowa Typ BAT	960016 BAT