

HOLEX®**Ściernice walcowe wachlarzowe M14 włóknina falista, Ø 100×50 mm,
porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566375 180
GTIN	4045197973115
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Sinusoidalnie ułożona włóknina szlifierska, nasyciona korundem zwykłym (A), bez ciętych krawędzi.

Zastosowanie:

Do **matowania** bez pozostawiania osadu i do **polerowania**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

gwint: M14

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
gwint	M14
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX