



Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 5833



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 5833
GTIN	8024482008769
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarowości, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830–085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.

Opis techniczny

maks. obciążenie	62 kg
Liczba kół	2

masa	12,7 kg
liczba bocznych uchwytów	2
długość zewnętrzna	670 mm
liczba zamknięć	4
szerokość wewnętrzna	440 mm
pojemność	84,2 l
długość wewnętrzna	580 mm
wysokość zewnętrzna	372 mm
szerokość zewnętrzna	510 mm
wysokość wewnętrzna	330 mm
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi