

Hartig

Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi \varnothing 30 mm, pomiarowy: 100-125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Talerzyki pomiarowe płaskie, ze stali hartowanej, **bez zagłębienia**. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność większa niż wymaga **DIN 863**. Ustalanie położenia zaciskiem. Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

norma: norma zakładowa

Opakowanie: Stabilny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 6 μ m

\varnothing wrzeciona: 8 mm

\varnothing bębena pomiarowego: 24 mm

Opis techniczny

\varnothing bębena pomiarowego	24 mm
\varnothing wrzeciona	8 mm
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane

wykonanie elementów skali	grawerowane, czarne
wykonanie elementów obsługi	izolowana osłona dłoni
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
Kalibracja	B1
ustalanie	przez mechanizm zaciskowy
podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	6 µm
norma	norma zakładowa
grzechotka precyzyjna	tak
końcówka talerzykowa	tak
Technika pomiarowa	analogowe
Opakowanie	Stabilny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 100 mm	421100 100
----------------------------------------------------------	------------