

Garant**Trzpień frezarski gruby Uzębienie P – tworzywo sztuczne, HM, Typ: AS0828****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 547340 AS0828

GTIN 4045197975119

Klasa artykułu 51D

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria uzębienia umożliwia **mniejsze siły cięcia i pozwala uniknąć strzępienia frezu**. Kształt walcowy (ZYA).

geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Zastosowanie:

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

Ø chwytu: 8 mm

wykonanie ostrzy czołowych: uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 28 mm

długość całkowita: 73 mm

Ø chwytu: 8 mm

Opis techniczny

rodzaj uzębienia Tworzywo sztuczne

wykonanie ostrzy czołowych	uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)
długość całkowita	73 mm
oznaczenie uzębienia	P
Ø główki	8 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	28 mm
Ø chwytu	8 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe