

Garant**Trzpień frezarski gruby Uzębienie P – tworzywo sztuczne, HM, Typ: AS0625****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547340 AS0625
GTIN	4045197975102
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria uzębienia umożliwia **mniejsze siły cięcia i pozwala uniknąć strzępienia frezu**. Kształt walcowy (ZYA).

geometria ostrzy nadaje się zwłaszcza do twardych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym (CFK/GFK), z zawartością włókna > 40%.

Zastosowanie:

Obcinanie, frezowanie obwodowe i usuwanie zadziorów tworzyw sztucznych (zwłaszcza wzmocnionych włóknami).

Ø chwytu: 6 mm

wykonanie ostrzy czołowych: uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
----------	------

oznaczenie uzębienia	P
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	6 mm
wykonanie ostrzy czołowych	uzęb. czołowe, 2-ostrzowe (S)
długość całkowita	64 mm
długość główki L ₁	25 mm
rodzaj uzębienia	Tworzywo sztuczne
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe