


Garant**VCGT 050102, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Klasa artykułu	211

Opis

VCGT 050102 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Zastosowanie główne	N
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	AF
Gatunek	HU7315-1

posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia