

**TOHX 090202 lewe, W30, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 090202 lewe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Materiał ostrza 	HM

Gatunek	BK6425
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090202 L
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	Po lewej