


TOHX 090202 lewe, W30, Gatunek: BK8425

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 090202 lewe BK8425 Gatunek: BK8425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 260 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 160 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 160 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	mocno nieciągłe

Gatunek	BK8425
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090202 L
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	12 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	Po lewej