


WOHX 08T302 lewe, W00, Gatunek: BK6425

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268919 BK6425 |
| GTIN | 4047109225725 |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis

WOHX 08T302 lewe BK6425 Gatunek: BK6425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|-------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe | 120 - 180 m/min |
| Gatunek | BK6425 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 300 m/min |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Zastosowanie dodatkowe | M |
| Warunki skrawania | lekko nieciągłe |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Seria | Wytaczaki |
| Seria | Noże |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOHX 08T302 L |
| Atrybut nazwy produktu | W00 |
| kąt natarcia | 6 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | Po lewej |