



WOHX 080402 lewe, W01, Gatunek: P25M

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268918 P25M
GTIN	4047109057197
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 080402 lewe P25M Gatunek: P25M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Gatunek	P25M
Zastosowanie dodatkowe	M

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 080402 L
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	6 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	Po lewej