

**TOHX 090204 neutralne, W30, Gatunek: K10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268887 K10
GTIN	4047109036666
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 090204 neutralne K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
Zastosowanie dodatkowe	N
Gatunek	K10
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Warunki skrawania	ciągłe

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090204 N
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	0 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,