

**TOHX 090204 neutralne, W30, Gatunek: BK8425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Klasa artykułu	24T

Opis

TOHX 090204 neutralne BK8425 Gatunek: BK8425

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 260 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 160 m/min

Opis techniczny

Gatunek	BK8425
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 260 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 160 m/min
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090204 N
Atrybut nazwy produktu	W30
kąt natarcia	0 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,