

**DOHT 070202 neutralne, W79, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Klasa artykułu	24T

Opis

DOHT 070202 neutralne P25M Gatunek: P25M

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	P25M
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min
Seria	Wytaczaki

Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 070202
Atrybut nazwy produktu	W79
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,
kąt natarcia	12 stopni