


DOHT 070202 prawe, W60, Gatunek: K10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268855 K10
GTIN	4047109064577
Klasa artykułu	24T

Opis

DOHT 070202 prawe K10 Gatunek: K10

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	N
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	K10

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DOHT 070202 R
Atrybut nazwy produktu	W60
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
kąt natarcia	12 stopni