


 KOMET**WOHX 08T302 lewe, W00, Gatunek: K10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268920 K10
GTIN	4047109056268
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 08T302 lewe K10 Gatunek: K10

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 m/minprędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 300 - 500 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	300 - 500 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie dodatkowe	N
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 m/min
Łamacz wiórów	G12
Gatunek	K10
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 08T302 L
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia