

**WOHX 05T302 prawe, W01, Gatunek: BK6425****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Klasa artykułu	24T

**Opis**

WOHX 05T302 prawe BK6425 Gatunek: BK6425

Łamacz wiórów: G12

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M
Materiał ostrza	HM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	BK6425
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min
Łamacz wiórów	G12
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 05T302 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W01
kąt natarcia	12 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia