



WNHX 120606 prawe, W04, Gatunek: P25

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268892 P25
GTIN	4047109057678
Klasa artykułu	24T

Opis

WNHX 120606 prawe P25 Gatunek: P25

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	100 - 180 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Gatunek	P25
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie dodatkowe	M
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNHX 120406 R
Atrybut nazwy produktu	W04
kąt natarcia	18 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe