

Garant
Frezy torusowe VHM R1 0,2, DLC, Ø Dc×L1: 1,8X20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	206043 1,8X20
GTIN	4045197914668
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Z powłoką DLC sp^2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium. **Bardzo wąskie tolerancje** zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zaszlifowana powierzchnia wkleśła z 2 łysinkami. **Kąt odsadzenia $\alpha=16^\circ$.**

Tolerancje:

- **promień ostrzy: $RS_1 = \pm 0,0025$ mm**
- **Ø szyjki: $D_4 = 0 / -0,01$ mm.**

Opis:

Przy rosnącej długości przechyłu narzędzia używać redukcji ap!

Wartość do:

ts_fraes-kopieren fz do $a_p = 0,25 \times D$

ts_fraes-besaeumen fz do $a_n = 0,50 \times D$

ap max ts_fraes-kopieren : $a_p \text{ korr} \times 0,25 \times D$ [mm]

ap max ts_fraes-besaeumen : $a_p \text{ korr} \times 0,50 \times D$ [mm]

Przy obliczaniu prędkości posuwu vf proszę używać rzeczywiście użytej prędkości obrotowej (zwykle maksymalnej)!

z.B: $vf = 18000$ [1/min] \times fz [mm/Z] \times z

wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję a_p !

Wartości dla:

rowka pełnego: $a_p = 0,25 \times D \times \text{korekta } a_p$

Obcinanie: $a_p = 0,50 \times D \times \text{korekta } a_p$

Kopowanie: $a_p = 0,25 \times D \times \text{korekta } a_p$

W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!

np : $vf = 18000$ [obr./min] \times fz [mm/Z] \times z

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h5
 Liczba zębów Z: 2
 długość ostrzy L_c : 1,8 mm
 Promień ostrza R_1 : 0,2 mm
 wysięg L_1 z szyjką: 20 mm
 \varnothing szyjki D_1 : 1,74 mm
 długość całkowita L: 55 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w odlewach aluminiowych	0,03 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
\varnothing chwytu D_s	4 mm
Liczba zębów Z	2
długość ostrzy L_c	1,8 mm
wysięg L_1 z szyjką	20 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1
\varnothing ostrzy D_c	1,8 mm
długość całkowita L	55 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopianym w odlewach aluminiowych	0,03 mm
\varnothing szyjki D_1	1,74 mm
Promień ostrza R_1	0,2 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Czynnik korekcji $a_{p, \text{korr}}$	0,5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,45 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,225 mm
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W

Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe