

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowa szczotka druciana drut stalowy, mosiądzowany, 0,30 mm, Ø
szczotki D1: 60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573300 60
GTIN	4017359147290
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Bardzo mocny drut stalowy powlekany cienką warstwą mosiądzu.

Z gwintem wewnętrznym M14. Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,3 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
Ø szczotki D ₁	65 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
gwint M	M14

materiał pokrycia

Drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana