

**Szczypce tnące boczne, chromowane, Długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 725265 160 |
| GTIN | 3662424076541 |
| Klasa artykułu | 73R |

Opis**Wykonanie:**

Szczypce chromowane, z grubościennymi nasadkami uchwytów. **Bardzo trwała sprężyna rozwierająca z tworzywa sztucznego.** ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---|
| długość całkowita | 160 mm |
| do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing | 1,8 mm |
| do cięcia twardego drutu do \varnothing | 2 mm |
| norma | DIN ISO 5749 |
| Uchwyt | Grubościenne nasadki z tworzywa sztucznego. |
| metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). |

| | |
|-----------------------------------|---|
| materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |
| powierzchnia | chromowane |
| mocne szczypce tnące boczne | nie |
| z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie |
| ze sprężyną rozwierającą | tak |