



## Szczypce ze zwężonymi końcami dla elektroników, odgięte o 45°, długość całkowita: 145 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	727192 145
GTIN	4003773039396
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.

Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

#### Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

#### Norma:

DIN ISO 9655

#### Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

#### wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.

szerokość główki: 12 mm

długość szczęk: 35 mm

### Opis techniczny

szerokość główki	12 mm
długość całkowita	145 mm
długość szczęk	35 mm
kształt szczęk	ostro zakończone, odgięte o 45°

norma	DIN ISO 9655
wykonanie szczęk	wewnątrz gładko szlifowany
Uchwyt	Uchwyt z kilku rodzajów materiału
materiał	Stal do łożysk kulkowych
powierzchnia	polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak