



Praska hydrauliczna, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	881800 2
GTIN	4021176005138
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z mechanizmem hydraulicznym i automatycznym wycofywaniem. Prosta obsługa: praskę należy umieścić pomiędzy wałem a śrubą ściągacza. Zamocować praskę za pomocą śruby ściągacza i dokręcić śrubę praski (powoduje to rozruch układu hydraulicznego). Jeśli skok jest za mały, należy odkręcić śrubę praski i powtórzyć czynności.

Zastosowanie:

Do zwiększania siły nacisku ściągaczy mechanicznych od wielk. 3. Do ściągania nawet mocno osadzonych elementów.

wysokość: 90 mm

Ø siłownika hydraulicznego: 23 mm

Ø korpusu: 50 mm

skok: 15 mm

dopuszczalny moment obrotowy: 50 Nm

dopuszczalna siła ściągania: 150 kN

Opis techniczny

dopuszczalna siła ściągania	150 kN
wysokość	90 mm
skok	15 mm

dopuszczalny moment obrotowy	50 Nm
Ø siłownika hydraulicznego	23 mm
Ø korpusu	50 mm