

Garant**Szczotki okrągłe, węglík krzemu (SiC), Ø 125 mm, Ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575064 120
GTIN	4045197977823
Klasa artykułu	51P

Opis**Wykonanie:**

Szczotki okrągłe o **bardzo gęstej szczecinie szlifierskiej (pełne pokrycie)** zalanej w talerzu z tworzywa sztucznego. Wysoka **stabilność kształtu** dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość. Szczecina nylonowa o bardzo dużej **zawartości ziaren karborundowych**, do zastosowania uniwersalnego.

Z nakrętką podłużną do mocowania na uchwycie głowicy pomiarowej (DIN 6357) i uchwytach frezarskich kombi (DIN 6358).

Zalety:

- **obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania**
- **powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu**
- **bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu**
- **szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów**
- **bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. **Do obróbki powierzchni bocznych i wewnętrznych:** precyzyjne usuwanie zadziorów (np. gwinty), zaokrąglanie krawędzi, prace dokładne po frezowaniu, wykańczanie powierzchni.

wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

Ø otworu d_1 : 22 z rowkiem mm

oznaczenie ziarnistości: SiC

ziarnistość: średni
wysokość pokrycia: 0,6 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	125 mm
ziarnistość	120
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
ziarnistość	średni
zalecana prędkość obrotowa	1800 - 2200 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,6 mm
posuw	800 - 3000 mm/obr,
Dostawienie	0,3 (dokładna) – 1,0 (zgrubna) mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
szerokość drutu L ₁	20 mm
długość drutu L ₃	22 mm
Ø otworu d ₁	22 z rowkiem mm
Maszyna napędowa	Centra obróbki CNC; użycie robotów
adapter	Uchwyty do głowic frezarskich
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa

Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 22 mm

575096 22