



Mechaniczne przecinaki nakrętek, do nakrętek: M12-M18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zabezpieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.

szerokość ostrza przecinaka: 14 mm

długość całkowita bez śruby dociskowej: 105 mm

Rozstaw: 19 - 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita bez śruby dociskowej	105 mm
szerokość ostrza przecinaka	14 mm
do nakrętek	M12-M18
Rozstaw	19 - 27 mm