

**Garant**
**Frezy kuliste VHM, do kopiowania, diament, Ø DC×L4: 0,5X2 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	209791 0,5X2
GTIN	4045197919816
Klasa artykułu	11Y

**Opis**
**Wykonanie:**

Z krystaliczną powłoką diamentową  $sp^3$ . Do materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. **Bardzo mocno zawężone tolerancje** zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. **Kąt przechyłu  $\alpha=16^\circ$ .**

Tolerancje:

- **promień ostrzy: Kontur promienia 0 / -0,005 mm.**
- **Ø szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

**wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

kopiowanie:  $a_p = \text{korekta } 0,15 \times D \times a_p$

**W celu obliczenia prędkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!**

$n_p: v_f = 18000 [\text{obr./min}] \times f_z [\text{mm/Z}] \times z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 25 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 0,4 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 0,25 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 2 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 0,47 mm

długość całkowita L: 45 mm

**Opis techniczny**

Ø szyjki  $D_1$

0,47 mm

współczynnik korekcyjny $f_z$	1
długość całkowita L	45 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	4 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	2 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w graficie	0,02 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	0,5 mm
długość ostrzy $L_c$	0,4 mm
Liczba zębów Z	2
Promień ostrza $R_1$	0,25 mm
Kąt linii śrubowej	25 stopni
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	1
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,075 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy kopiowaniu	0,075 mm
powłoka	diament
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarne
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe