



Kombinerki masywne, polerowane, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	700440 200
GTIN	4003773039679
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczytce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,8 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	czernione, główka polerowana

nieiskrzący

nie