

**Garant****Wiertła do otworów pod kołki stożkowe, bez powłoki, Ø nom. DC d1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116310 6
GTIN	4045197029362
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Na obwodzie stożkowo wznoszące się ostrza z rowkami do łamania wiórów. Specjalnie obrobiona powierzchnia.

**Zaleta:**

Podczas jednego przejścia wywiercone zostają stożkowe otwory 1:50 pod kołki stożkowe wg norm ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

**wskazówka:**

Ø14;16;20;25 z chwytem MK dostarczonym na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1898 A

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

najmniejsza Ø D<sub>1</sub>: 5,9 mm

największa Ø D<sub>2</sub>: 8 mm

długość nakroju L<sub>1</sub>: 5 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
największa Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	6 mm
długość nakroju L <sub>1</sub>	5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/obr,

Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość całkowita L	160 mm
L <sub>2</sub>	105 mm
najmniejsza Ø D <sub>1</sub>	5,9 mm
norma	DIN 1898 A
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Zbieżność stożka	1:50
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte