

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, Ø h8: 15,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116320 15,25
GTIN	4045197029478
Klasa artykułu	12C

Opis**Wykonanie:**

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i **poprawiająca odprowadzanie wiórów.**

Materiał ostrza

 ; HSS

typ: N

Kąt linii śrubowej: 20-30 stopni

chwyt: Stożek Morse'a

chłodzenie wewnętrzne: false

norma: DIN 345

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 120 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 218 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków mocujących	120 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nomin.	15,25 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	218 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
norma	DIN 345
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	97,125 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	20-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez