

**Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita:
180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701710 180
GTIN	4045197501424
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolowane według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:**DIN ISO 5746**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,8 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	ergonomicznie optymalne nasadki wielokomponentowe z chwytliwą powierzchnią Santoprene®
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie