


Kombinerki wanadowe, niepowlekane, długość całkowita: 200 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	703000 200
GTIN	4045197282576
Klasa artykułu	72B

Opis
Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
norma	DIN ISO 5746
cechy szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Korpus szczypiec kuty matrycowo.
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

gładka

nieiskrzący

nie