

**Kombinerki masywne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita:
180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701910 180
GTIN	4045197501448
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Izolacja wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-102
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie