

**HOLEX®****Szczypce do skręcania drutu, długość całkowita: 230 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	707920 230
GTIN	4045197593917
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Korpus szczypiec kuty matrycowo. Szczęki szorstkie od wewnątrz. Ostrza hartowane indukcyjnie.

**Szczęki zukosowane z przodu pod kątem 40°.**

**Zastosowanie:**

Do skręcania drutów zabezpieczających (zob. rysunek) możliwa obróbka każdej długości drutu.

Do drutu o  $\varnothing$  do ok. 1,6 mm. Do skręcania w prawo i w lewo, z automatycznym cofaniem.

**Materiał:**

Stal specjalna; czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.

**Opis techniczny**

kształt szczęk	ścięty skośnie 40°
długość całkowita	230 mm
do drutu o $\varnothing$	<1,6 mm mm
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie.
wykonanie szczęk	Szczęki szorstkie od wewnątrz
materiał	stal specjalna
powierzchnia	czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.