

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Kształt B 6HX, AlTiX, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132721 M3,5
GTIN	4045197984166
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.

- **materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie**
- **nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia**
- **specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,6 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,9 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
głębokość gwintu	7 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	4 mm
Ø otworu rdzenia	2,9 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm

skok gwintu	0,6 mm
długość całkowita L	56 mm
liczba rowków wiórowych	3
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E PM
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	3,5 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3,5
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik

Akcesoria

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap do otworów przelotowych do gwintów metrycznych M3-12

146435 M3-12